



### 主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	瞬动电压线圈
产品短名	ICNV
极数	2P

### 补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz L/N
电源电压范围	50...440 V 交流, 1 相
额定工作电流 [Ie]	63 A
OV/UV auto-reset complusive delay time	过电压脱扣: 275 V (脱扣时间: 3...15 s) 过电压脱扣: 300 V (脱扣时间: 1...5 s) 过电压脱扣: 350 V (脱扣时间: 0.25...0.75 s) 过电压脱扣: 400 V (脱扣时间: 0.1...0.2 s) 欠电压脱扣: 50...160 V (脱扣时间: 0.6...5 s) 闭锁:
复位	自动复位 25...35 s 过压脱扣阈值: 253V 自动复位 25...35 s 欠压脱扣阈值: 195V
Electric clearance	1.2 mm
Maximum leakage current	2 mA
爬电距离	5.6 mm
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV L/L 4 kV L/N
本地信号指示	指示灯 绿色, 恒定 适用 故障 指示灯 绿色, 闪烁 适用 锁止 指示灯 红色, 恒定 适用 运行 指示灯 红色, 闪烁 适用 故障替换警示
响应时间	< 1 s (触点打开) < 3 s (触点闭合)
时间延时	0...800 s 接通延时
可用功能	实时电压探测
额定绝缘电压 [Ui]	500 V

额定分断和额定接通能量	504 A 242 V, cos phi = 0.85 (12次)
额定短时耐受电流 [Icw]	504 kA 在 4 s
安装方式	DIN 导轨安装
安装类型	卡扣锁紧
电缆进线孔	底部进线孔
安装位置	下级联接
安装方向	水平 垂直
Use category	户内
宽度 ( 9mm的倍数 )	4
高度	84.8 mm
宽度	36 mm
深度	72 mm
颜色	外壳: 白色 (RAL 9003) 夹子: 黄色 (潘通色卡号 109C)
电气寿命	12000 次 在...上 63 A 285 V AC 0.9
抗冲击、震动性能	抗震性能 (3 Gn, 5...100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 6 ms 不带包装保护 (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗自由跌落 不带包装, 0.8m
使用寿命	10 年
电磁兼容性	静电放电抗干扰 - 测试等级: 6 kV (接触放电)3级 符合 IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge immunity test - test level: 8 kV level 3 (air discharge) conforming to IEC 61000-4-2 浪涌放电抗干扰 - 测试等级: 2 kV (共模) 符合 IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 - 测试等级: 4 kV (差模) 符合 IEC 61000-4-5 抗快速瞬变 - 测试等级: 4 kV, 2.5 kHz, 5 kHz 及 100 kHz 符合 IEC 61000-4-4 免于传导干扰 - 测试等级: 10 V, 0.15...80 MHz3级 符合 IEC 61000-4-6 免于 RF 传导干扰 - 测试等级: 10 V, 80...1000 MHz 及 1400...6000 MHz3级 符合 IEC 61000-4-3 传导辐射B级 传播辐射B级
接线能力	隧道式端子上接线或下接线 1...35 mm <sup>2</sup> 单股硬线 不带箱线端子 隧道式端子上接线或下接线 1...25 mm <sup>2</sup> 软线 ( 可选 ) 带或者不带箱线端子
紧固扭矩	3.5 N.m 电源回路:

## 环境

符合标准	JB/T 12762-2015
产品认证	REACH
符合指令	RoHS
IP 保护等级	IP40 前面板 符合 IEC 60529 IP20 B 其它部分 符合 IEC 60529
污染等级	2
工作海拔	<= 2000 m
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
相对湿度	0...75 % 运行 0...95 % 存储

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>

---

流通资料	无需具体的回收操作
------	-----------

---


## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

---

尺寸(mm)



1P+N

