



主要信息

产品系列	Acti 9
产品名称	Acti 9 iINT
产品类型	负荷开关
产品短名	IINT
产品应用	隔离 远程控制
极数	2P
使用类别	AC-22A
隔离功能	适用

补充信息

额定工作电流 [Ie]	100 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 50/60 Hz
闭合容量 [Icm]	5 kA 单独隔离开关
额定短时耐受电流 [Icw]	1500 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	85 mm
宽度	36 mm
深度	73 mm
颜色	白色
机械寿命	20000 次

免责声明：本文档不构成要约或承诺，产品规格如有变更恕不另行通知。

电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...50 mm ² - 单股硬线 隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm ² - 软线 隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm ² - 带线箍的软线
剥线长度	14 mm
紧固力矩	3.5 N.m

环境

符合标准	GB 14048.3
IP 保护等级	IP20
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸(mm)



