



主要信息

Range of product	Acti 9
产品类型	带常开常闭触点的分励脱扣单元
产品短名	IMX+OF
触点构成	1 NO/NC
额定工作电流 [Ie]	AC-12: 6 A 在...上 12 V AC 50 Hz AC-12: 6 A 在...上 24 V AC 50 Hz DC-12: 6 A 在...上 12 V DC DC-12: 6 A 在...上 24 V DC
控制回路电压	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

适用范围	Acti 9 iDPN Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Compact NS1600b...3200 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 双终端微型断路器 Acti 9 iC40
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度	18 mm
颜色	白色
接线能力	弹簧快速夹紧端子 - 2 电缆 2.5 mm ² - 软线 带 弹簧快速夹紧端子 - 1 电缆 6 mm ² - 单股硬线 弹簧快速夹紧端子 - 2 电缆 2.5 mm ² - 单股硬线 弹簧快速夹紧端子 - 1 电缆 4 mm ² - 软线

紧固扭矩	1 N.m
型号	IMX+OF

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------