



额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	▶160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

5.0
▶4.3
高度G(MM)



安装尺寸图

┌	端子	黄铜	1	镀银
┌	弹片	STAINLESS STEEL	2	镀银
└	基座	LCP黑	1	黑色
└	盖板	黄铜	2	镀银
└	按钮	PA6T黑	1	黑色
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角 ☉	设计	图面	A4
	Jack Jin	单位	MM
	审核	比例	
	Jacky Zhong	重量	
批准	页码	1/1	
Tony Meng	版次	A/0	

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号:UK-B0227-G4.3-160-B	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 3*6*4.3 黑色贴片	VER R