



1.0	12.1.6	原始版本	
5	1.0	变更内容	变更单号
6		变更日期	变更者

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52



■技术参数

- ◆额定电压：250V AC DC
- ◆额定电流：7.0A AC DC
- MIN
- ◆耐压值：1000V AC/minute
- ◆绝缘电阻：1000MΩ MIN
- ◆接触电阻：20mΩ MAX
- ◆工作温度：-25°C~+85°C
- ◆间距：3.96mm
- 材料
- ◆外壳：尼龙66
- ◆插针：黄铜

尺寸公差：±0.15mm 角度公差：±3°		图号	比例	ITF
绘制	审核	核 准	单 位	mm
供应商			页 次	of