

LQH32MN150J23#

“#” 处为包装规格代号。


Size Code 3225 (1210) in mm (in inch)



< 品名 (附包装代号) 一览 >

LQH32MN150J23K LQH32MN150J23L

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	超小订购单位
K	330mm压纹带	7500
L	180mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	0.06g

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LQH32MN150J23#

“#” 处为包装规格代号。

规格

L尺寸	3.2±0.3mm
W尺寸	2.5±0.2mm
T尺寸	2.0±0.2mm
尺寸代码 inch (mm)	1210 (3225)
电感值	15μH±5%
电感值测定频率	1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	170mA
直流电阻(最大)	2.2Ω
磁屏蔽类型	No Shield
Q 以上	35
Q 测定频率	1MHz
自身谐振频率 (以上)	16MHz
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-40°C to 85°C
系列名	LQH32MN_23


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。


LQH32MN150J23#

“#” 处为包装规格代号。

产品数据



电感-电流特性



Q频率特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。