





### SPECIFICATIONS (规格)

- Voltage Rating (额定电压) : 250V AC, DC
- Current Rating (额定电流) : 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage (耐电压) : 1500V AC/minute
- Insulation Resistance (绝缘电阻) : 1000MΩ min
- Temperature Range (工作温度) : -25° C ~ +85° C
- Contact Resistance (接触电阻) : 10mΩ max
- Material :
- Insulator: Nylon 66 UL94V-2 Black



RoHS Compliant

Part No	Dimensions (mm)	
	A	B
2x01P	---	4.05
2x02P	3.00	7.05
2x03P	6.00	10.05
2x04P	9.00	13.05
2x05P	12.00	16.05
2x06P	15.00	19.05
2x07P	18.00	22.05
2x08P	21.00	25.05
2x09P	24.00	28.05
2x10P	27.00	31.05
2x11P	30.00	34.05
2x12P	33.00	37.05

Part No	Dimensions (mm)	公差 GENERAL TOLERANCE:	投影法 Projection	品名 (PART NAME)
2x01P	4.05	±0.20	第一角法	Pitch 3.0mm 公Housing 2xNP
2x02P	7.05	±0.15	第一角法	
2x03P	10.05	±0.15	第一角法	
2x04P	13.05	±0.15	第一角法	
2x05P	16.05	±0.15	第一角法	
2x06P	19.05	±0.15	第一角法	
2x07P	22.05	±0.15	第一角法	
2x08P	25.05	±0.15	第一角法	
2x09P	28.05	±0.15	第一角法	
2x10P	31.05	±0.15	第一角法	
2x11P	34.05	±0.15	第一角法	
2x12P	37.05	±0.15	第一角法	

REV.	变更内容/DESCRIPTION	日期/DATE	BY
A	新规格作成	2015-7-17	chen