

GA342QR7GD102KW01#

“#” 处为包装规格代号。




< 品名 (附包装代号) 一览 >

GA342QR7GD102KW01K

GA342QR7GD102KW01L

外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
K	330mm压纹带	8000
L	180mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	68.01mg

备注事项

UL60950-1 Certified Products

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GA342QR7GD102KW01#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	4.5±0.3mm
宽度	2.0±0.2mm
厚度	1.5+0/-0.3mm
静电容量	1000pF ±10%
外部电极间距离g	2.5mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	250Vac(r.m.s.)
尺寸代号 inch(mm)	1808 (4520M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

在2 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


GA342QR7GD102KW01#

“#” 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性|Z|




■ GA342QR7GD102KW01 |Z| DC0V, 25degC

频率特性R




■ GA342QR7GD102KW01 R DC0V, 25degC

直流偏压特性



■ GA342QR7GD102KW01 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1V

交流电压特性



■ GA342QR7GD102KW01 C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0d


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GA342QR7GD102KW01#


"#" 处为包装规格代号。

温度特性



■ GA342QR7GD102KW01 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrms

S参数S21



■ GA342QR7GD102KW01 S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。