







Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved



3D图

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, T=0.10±0.005;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大0.03mm;
3. 扭曲: 4.5°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之R MAX R0.13;
6. 电镀须满足48小时盐雾测试;
7. 寿命测试>2万次, 产品弹力要求在60gf~80gf之间
8. 镀底50~80U"min, 产品外表面镀全1U"MIN

<p>深圳市蝙蝠无线科技有限公司 Shenzhen bats wireless co., LTD</p>		<p>GENERAL TOLERANCE</p> <table border="1"> <tr> <td>XX: ±0.50</td> <td>X: ±0.35</td> <td>.X: ±0.25</td> <td>.XX: ±0.15</td> </tr> </table>		XX: ±0.50	X: ±0.35	.X: ±0.25	.XX: ±0.15	<p>SCALE: 1:1</p>		<p>DRAWN</p>		<p>DATE</p>		<p>DWG. NO. 681-0039B-2</p>		<p>TITLE</p> <p>客户图</p> <p>S4 Spring, SMT, B type L3.0*W2.0*H1.50mm</p>		<p>REV. A</p>	
XX: ±0.50	X: ±0.35	.X: ±0.25	.XX: ±0.15																
<p>UNIT: mm</p>		<p>CHECK</p>		<p>DATE</p>		<p>DATE</p>		<p>PARTS NO. (INTENDED USE) BWM0039BG-1.3.0W2.0H1.5</p>		<p>SHEET 1/1</p>		<p>SIZE: A4</p>		<p>APPROVE</p>					