








Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved



3D图

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲: $4.5^\circ / 1000\text{mm}$, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有“ \blacktriangledown ”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间
8. 镀底 50 ~ 80 μm , 产品外表面镀全 1U"MIN

 深圳市蝙蝠无线科技有限公司 Shenzhen bats wireless co., LTD		GENERAL TOLERANCE		SCALE: 1:1		DRAWN		DATE		DWG. NO.		TITLE		REV.	
		XX: ± 0.50	X: ± 0.35	.X: ± 0.25	.XX: ± 0.15	UNIT: mm	CHECK	APPROVE	DATE	DATE	681-0024A-2	客户图		A	
		X: ± 2.0	X: ± 1.0	.XX: ± 0.5	SIZE: A4					PARTS NO. (INTENDED USE)	RF Antenna Spring, SMT, L3.5*W1.5*H1.5mm		SHEET	1/1	
										BW0024AG+13.5W1.5H1.5					