







Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved



技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, T=0.10±0.005;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲: 4.5°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有“ ”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间
8. 镀底 50 ~ 80u"min, 产品外表面镀全 1u"MIN

		GENERAL TOLERANCE		SCALE:	DRAWN	DATE	DWG. NO.	TITLE	REV.
		XX: ±0.50	X: ±2.0'	1:1	CHECK	DATE	681-0025B-2	客户图	A
深圳市蝙蝠无线科技有限公司 Shenzhen bats wireless co., LTD		X: ±0.35	X: ±1.0'	UNIT:	APPROVE	DATE	PARTS NO. (INTENDED USE)	RF Antenna Spring, SMT,	SHEET
		.XX ±0.15	.XX ±0.5	mm	SIZE:	DATE	BW0025B6-L2.8W1.55H1.35	L2.8*W1.55*H1.35mm	1/1