



**PCB LAYOUT**

Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
ZH-2PLT	1.50	6.00		ZH-12PLT	16.50	21.00	
ZH-3PLT	3.00	7.50		ZH-13PLT	18.00	22.50	
ZH5-4PLT	4.50	9.00		ZH-14PLT	19.50	24.00	
ZH-5PLT	6.00	10.50		ZH-15PLT	21.00	25.50	
ZH-6PLT	7.50	12.00		ZH-16PLT	22.50	27.00	
ZH-7PLT	9.00	13.50					
ZH-8PLT	10.50	15.00					
ZH-9PLT	12.00	16.50					
ZH-10PLT	13.50	18.00					
ZH-11PLT	15.00	19.50					

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	2.0	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	2.0	2	黄铜	锡	
③	插针	2.0	2~20	黄铜	锡	
④	盖板	2.0	1	LCPE130i	本色	

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 2.0A AC/DC
  - 1.2 额定电压: 250V
  - 1.3 耐电压: 1000V ACminute
  - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
  - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

型号: **1.5立贴连接器 (加盖)**

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影		重量	g	编制/日期	周少华 2020.03.16
						X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2020.03.16
						X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页	第1页	批准/日期	田泽民 2020.03.16
						X.XXX ±0.10	<b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b>					
						Angle ±3.0°						