


PCB LAYOUT



| Circuits | Dimensions (mm) | | | Circuits | Dimensions (mm) | | |
|----------|-----------------|-------|--|----------|-----------------|-------|--|
| | A | B | | | A | B | |
| ZH-2AWT | 1.50 | 6.00 | | ZH-12AWT | 16.50 | 21.00 | |
| ZH-3AWT | 3.00 | 7.50 | | ZH-13AWT | 18.00 | 22.50 | |
| ZH-4AWT | 4.50 | 9.00 | | ZH-14AWT | 19.50 | 24.00 | |
| ZH-5AWT | 6.00 | 10.50 | | ZH-15AWT | 21.00 | 25.50 | |
| ZH-6AWT | 7.50 | 12.00 | | ZH-16AWT | 22.50 | 27.00 | |
| ZH-7AWT | 9.00 | 13.50 | | | | | |
| ZH-8AWT | 10.50 | 15.00 | | | | | |
| ZH-9AWT | 12.00 | 16.50 | | | | | |
| ZH-10AWT | 13.50 | 18.00 | | | | | |
| ZH-11AWT | 15.00 | 19.50 | | | | | |

| NO | 物料名称 | 规格型号 | 数量(PCS) | 材质 | 镀涂 | 物料编码 |
|----|------|------|---------|----------|----|------|
| ① | 基座 | 2.0 | 1 | LCPE130i | 本色 | |
| ② | 焊片 | 2.0 | 2 | 黄铜 | 锡 | |
| ③ | 插针 | 2.0 | 2~20 | 黄铜 | 锡 | |
| 品名 | | 连接器 | | 图号 | | |

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 2.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 250V
 - 1.3 耐电压: 1000V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

型号 **1.5卧贴连接器**

| 更改记录 | ECN NO | 标记 | 变更内容 | 签名 | 日期 | 未注公差 | 投影 | | 重量 | g | 编制/日期 | 周少华 2020.03.16 |
|------|--------|----|------|----|----|-------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|----------------|
| | | | | | | X.X ±0.30 | 单位 | mm | 版本 | A | 审核/日期 | 李永强 2020.03.16 |
| | | | | | | X.XX ±0.20 | 比例 | 1:1 | 共1页 | 第1页 | 批准/日期 | 田泽民 2020.03.16 |
| | | | | | | X.XXX ±0.10 | 深圳市华灿天禄电子有限公司 | | | | | |
| | | | | | | Angle ±3.0° | | | | | | |