



Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
1.25LT-2P	1.25	3.10	7.30	1.25LT-12P	13.75	15.60	19.85
1.25LT-3P	2.50	4.35	8.60	1.25LT-13P	15.00	16.85	21.10
1.25LT-4P	3.75	5.60	9.80	1.25LT-14P	16.25	18.10	22.35
1.25LT-5P	5.00	6.85	11.10	1.25LT-15P	17.50	19.35	23.60
1.25LT-6P	6.25	8.10	12.30	1.25LT-16P	18.75	20.60	24.85
1.25LT-7P	7.50	9.35	13.60	1.25LT-17P	20.00	21.85	26.10
1.25LT-8P	8.75	10.60	14.90	1.25LT-18P	21.25	23.10	27.35
1.25LT-9P	10.00	11.85	16.10	1.25LT-19P	22.50	24.35	28.60
1.25LT-10P	11.25	13.10	17.30	1.25LT-20P	23.75	25.60	29.85
1.25LT-11P	12.50	14.35	18.60				

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	1.25	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	1.25	2	黄铜	锡	
③	插针	1.25	2~20	黄铜	锡	
④	盖板	1.25	1	LCPE130i	本色	

- 技术参数:
 - 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 额定电压: 125V
 - 耐电压: 500V ACminute
 - 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 绝缘电阻: 500MΩ MIN
- 工作温度: -25℃~+85℃

型号: 1.25立贴连接器

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影	重量	g	编制/日期	周少华 2019.06.06	
						X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2019.06.06
						X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页 第1页		批准/日期	田泽民 2019.06.06
						X.XXX ±0.10	深圳市华灿天禄电子有限公司					
						Angle ±3.0°						