



1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V
 - 1.3 耐电压: 500V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
GH LT-2P	1.25	3.85	5.80	GH LT-12P	13.75	16.35	18.30
GH LT-3P	2.50	5.10	7.05	GH LT-13P	15.00	17.60	19.55
GH LT-4P	3.75	6.35	8.30	GH LT-14P	16.25	18.85	20.80
GH LT-5P	5.00	7.60	9.55	GH LT-15P	17.50	20.10	22.05
GH LT-6P	6.25	8.85	10.80	GH LT-16P	18.75	21.35	23.30
GH LT-7P	7.50	10.10	12.05	GH LT-17P	20.00	22.60	24.55
GH LT-8P	8.75	11.35	13.30	GH LT-18P	21.25	23.85	25.80
GH LT-9P	10.00	12.60	14.55	GH LT-19P	22.50	25.10	27.05
GH LT-10P	11.25	13.85	15.80	GH LT-20P	23.75	26.35	28.30
GH LT-11P	12.50	15.10	17.05				

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	GH	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	GH	2	磷铜	锡	
③	插针	GH	2~20	磷铜	锡	
④	盖板	GH	1	LCPE130i	本色	

型号	GH立贴连接器		
----	---------	--	--

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影		重量	g	编制/日期
						X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期
						X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页 第1页		批准/日期
						X.XXX ±0.10	深圳市华灿天禄电子有限公司				
					Angle ±3.0°						