




目錄 MAPX	設變內容 MODIFICATION	日期 DATE



护套备注:
 1. 材质: PBT, UL-94V-0
 2. 没有标示的R角为0.10MM
 3. 毛边最大为: 0.03MM



备注:
 1. 产品规格:
 1-1. 插入力: 35N MAX.
 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 1-3. 额定电流: 1.0A
 1-4. 额定电压: 30V
 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
 2. 材质:
 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
 2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
 2.3 外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ"
 3. 所用材质须符合RoHS要求
 4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	产品料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021W10101	
X.	±0.25	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F B型焊线式有边不锈钢LCP	
.XX	±0.15	.XX'	±1°						日期 DATE	2021-04-15
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°							