





MAPX	MODIFICATION	DATE



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Ternerplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-252A101BY10200		
X.	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度17.5直脚有边铜壳白胶
.X	±0.25	.X	±2°	日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	⊕
.XX	±0.15	.XX	±1°					版本 VER	AO
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						