



Kinghelm®

Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

技术要求:

1. 材质: 不锈钢SUS304, $T=0.08\pm0.005$;
- ▼ 2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大0.03mm;
3. 扭曲: $45^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有"▼"符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之R MAX R0.13;
6. 电镀须满足48小时盐雾测试;
7. 寿命测试>2万次, 产品弹力要求在60gf~80gf之间
8. 镍底50~80u"min, 产品外表面镀全金1U"MIN

Ø1.00 吸盘位置



焊盘尺寸
尺寸公差 ±0.05

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM 型号: KH-2815514-TP 0755-83044319	GENERAL TOLERANCE		SCALE:	DRAWN	DATE	DWG. NO.	TITLE	REV.
	XX. ±0.50		1:1	CHECK	DATE	681-0025B-1	客户图 RF Antenna Sprin ,SMT, L2.8*W1.55*H 1.4mm	A
	X. ±0.35	X.° ±2.0°	UNIT:	APPROVE	DATE	PARTS NO.(INTENDED USE)		SHEET
	.X ±0.25	.X° ±1.0°	mm	SIZE:		JXH0025B2	1/1	
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°	A4						