








Kinghelm®



修正(标记)	描述	日期

主要技术性能	公差	
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X, ±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	. X ±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX ±0.05
耐压	AC500V(50Hz)/min	. XXX ±0.02
插拔力	3-20N	X, ±5°
使用温度范围	-30~70℃	. X ±2°
使用寿命	5000次	. XX ±1°

线路板开孔尺寸



PIN	ø 1.0	ø 1.3
APPO		

7	6	5	4	3	2	1	电路原理图	视角	设计	方成	部门会签		
									版次	A 2	装配部		冲压部
						日期			2017.09.20	注塑部		市场部	
								比例 4:1	审核		共 6 张		第 4 张
						核准							
							深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM			
							KH-DC-031-1.3			0755-83044319			

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-031
图片编号:	