






TSC006*****



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S C 0 0 6

寿命:
A: ≥100000次
B: ≥200000次
C: ≥300000次

高度H:
15:1.5H
16:1.6H
17:1.7H
18:1.8H
20:2.0H
25:2.5H
...
50:5.0H

力度:
12:120g
18:180g
26:260g

包装方式:
A:散件
B:冷封编带
C:热封编带

F	按钮	黄铜	1	酸洗
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	黑色
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
							型号/MODEL: TSC006*****	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN	朱元隆		2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.10	
审核 CHECKED	赵晓峰		2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25	
批准 APPROVED	陈乐峰		2021.06.01			≥5	±0.30	
						角度 ANGLE	±0.5°	

名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
TSC006*****

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.