



2PIN



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:100VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°Cto+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1001R-XXA
- Poles:2-20
- Material:PA66-UL 94V-0/2
- Q' TY:1,000 pcs/Tape&reel

| NO | PART NO | DIMENSION (mm) | |
|----|-----------------|----------------|------|
| | Side entry type | A | B |
| 2 | CS-1001R-02A | 2.5 | 7.5 |
| 3 | CS-1001R-03A | 5.0 | 10.0 |
| 4 | CS-1001R-04A | 7.5 | 12.5 |
| 5 | CS-1001R-05A | 10.0 | 15.0 |
| 6 | CS-1001R-06A | 12.5 | 17.5 |
| 7 | CS-1001R-07A | 15.0 | 20.0 |
| 8 | CS-1001R-08A | 17.5 | 22.5 |
| 9 | CS-1001R-09A | 20.0 | 25.0 |
| 10 | CS-1001R-10A | 22.5 | 27.5 |
| 11 | CS-1001R-11A | 25.0 | 30.0 |
| 12 | CS-1001R-12A | 27.5 | 32.5 |
| 13 | CS-1001R-13A | 30.0 | 35.0 |
| 14 | CS-1001R-14A | 32.5 | 37.5 |
| 15 | CS-1001R-15A | 35.0 | 40.0 |
| 16 | CS-1001R-16A | 37.5 | 42.5 |
| 17 | CS-1001R-17A | 40.0 | 45.0 |
| 18 | CS-1001R-18A | 42.5 | 47.5 |
| 19 | CS-1001R-19A | 45.0 | 50.0 |
| 20 | CS-1001R-20A | 47.5 | 52.5 |

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|--------------|--------|-------|---|--|----|-----|--------------|------|------|
| 类别 | WAFER | 品名 | CS-1001R-02A | X. | ±0.50 | 材料 | | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 | | |
| 版本 | A/0 | 设计 | 李文畅 | X.X | ±0.40 | 颜色 | | 比例 | 1:1 | ▲1 | 修改内容 | 修改日期 |
| 制定部门 | 工程课 | 绘制 | 李文畅 | X.XX | ±0.30 | 画法 | | 数量 | | ▲1 | | |
| 工程图号 | CST-WR01001 | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | ±0.20 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD. | | | | ▲2 | | |
| 制定日期 | 2017-03-23 | 核准 | 周中湖 | X.XXXX | ±0.10 | | | | | | | ▲3 |

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.