


NOTE:
 MATERIAL
 HOUSING: PA66, WT,UL-94V0
 ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3AMP.
 VOLTAGE RATING:250V AC/DC .
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.
 INSULATION RESISTANCE:1000MΩMIN.
 ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.



POLE	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-2001-02	2.5	5.7	7.3
3	CS-2001-03	5.0	8.2	9.8
4	CS-2001-04	7.5	10.7	12.3
5	CS-2001-05	10.0	13.2	14.8
6	CS-2001-06	12.5	15.7	17.3
7	CS-2001-07	15.0	18.2	19.8
8	CS-2001-08	17.5	20.7	22.0
9	CS-2001-09	20.0	23.2	24.5
10	CS-2001-10	22.5	25.7	27.3
11	CS-2001-11	25.0	28.2	29.8
12	CS-2001-12	27.5	30.7	32.3
13	CS-2001-13	30.0	33.2	34.8
14	CS-2001-14	32.5	35.7	37.3
15	CS-2001-15	35.0	38.2	39.8
16	CS-2001-16	37.5	40.7	42.3
17	CS-2001-17	40.0	43.2	44.8
18	CS-2001-18	42.5	45.7	47.3
19	CS-2001-19	45.0	48.2	49.8
20	CS-2001-20	47.5	50.7	52.3

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。	类别	胶壳	品名	CS-2001-XX	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	①	修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		①		
	工程图号	CST-2001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				②		
	制定日期	2017/08/07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					③		