

RoHS





TABLE :

N	A	B	C
4	3	5.1	6
5	4	6.1	7
6	5	7.1	8
7	6	8.1	9
8	7	9.1	10
9	8	10.1	11
10	9	11.1	12
11	10	12.1	13
12	11	13.1	14
13	12	14.1	15
14	13	15.1	16
15	14	16.1	17
16	15	17.1	18
17	16	18.1	19
18	17	19.1	20
19	18	20.1	21
20	19	21.1	22
21	20	22.1	23
22	21	23.1	24
23	22	24.1	25
24	23	25.1	26
25	24	26.1	27
26	25	27.1	28
27	26	28.1	29
28	27	29.1	30
29	30	30.1	31
30	29	31.1	32
31	30	32.1	33
32	31	33.1	34
33	32	34.1	35
34	33	35.1	36
35	34	36.1	37

适用FFC寸法
Applicable FFC

PCB 寸法
PCB Layout

额定电流 Current rating: 0.5A
 额定电压 Voltage rating: 125V
 耐电压 Withstand coltage: 500V AC/minute
 接触电阻 Contact resistance : ≤30mΩ
 绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ
 工作温度 Working temperature: -20°C ~ +80°C

BOM 表 :

序号	品名	材质	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注	版本
2	1.0mm间距A型双面接直针-端子	磷青铜	PhosphorBronze T=0.25MM	镀锡			A4
1	1.0mm间距A型双面接-基座	PA46	SEE TABLE	黑色	1 PCS		A4

深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO., LTD	DRAWN BY	fren	EM	1.0mm双面接立式直插正脚	ANGLE PROJECTION	UNIT	mm	AFA10-S**HCC-00	
	CHECKED BY	ken				SCALE	1:1		钜硕型号
	APPROVED BY	mandy	PART NO		AFA10-S**HCC-00	.x±0.2 .xx±0.10	SHEET	1of1	REVISION