



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 100MΩmin
- Temperature range: -40°C - +105 ° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. :CS-1253-XXA
- Poles:2-20
- Material: PBT, UL94V-0, White (白色)
- Contact: Brass, Tin plated
- Q'TY: 1,000 pcs/bag

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1253-02A	1.00	5.0
3	CS-1253-03A	2.00	6.0
4	CS-1253-04A	3.00	7.0
5	CS-1253-05A	4.00	8.0
6	CS-1253-06A	5.00	9.0
7	CS-1253-07A	6.00	10.0
8	CS-1253-08A	7.00	11.0
9	CS-1253-09A	8.00	12.0
10	CS-1253-10A	9.00	13.0
11	CS-1253-11A	10.00	14.0

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
12	CS-1253-12A	11.00	15.0
13	CS-1253-13A	12.00	16.0
14	CS-1253-14A	13.00	17.0
15	CS-1253-15A	14.00	18.0
16	CS-1253-16A	15.00	19.0
17	CS-1253-17A	16.00	20.0
18	CS-1253-18A	17.00	21.0
19	CS-1253-19A	18.00	22.0
20	CS-1253-20A	19.00	23.0

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1253-XXA	X.	±0.50	材料
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法
工程图号	CST-1253	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	
制定日期	2017-11-30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05	

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

SHEET 1 OF 1	
修改内容	修改日期
加储存方式	2017-08-10