







修订 REV NO	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
		NEW DWG		2016-03-12



- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
  3. 额定电压: 50V, AC/DC。
  4. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ 。
  5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
  6. 额定电流: 1A, AC/DC。



CKT	Dim A	Dim B
2	1.50	6.00
3	3.00	7.50
4	4.50	9.00
5	6.00	10.50
6	7.50	12.50
7	9.00	13.50
8	10.50	15.50
9	12.50	16.50
10	13.50	18.50
11	15.50	19.50
12	16.50	21.50
13	18.50	22.50
14	19.50	24.50
15	21.50	25.50
16	22.50	27.50
17	24.50	28.50
18	25.50	30.00
19	27.50	31.50
20	28.50	33.00



序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	铜针	黄铜	
3	焊片	磷铜	

**深圳市华德共创科技有限公司**  
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD  
电话: 0755-23304126 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: ZH1.50mm卧式 SMT	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准:	PART NO: 产品编号: 1.5K-BH-nPWB
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-03-12 1:1 mm A001