



Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
HC-1.25-2PLT	1.25	3.10	7.30	HC-1.25-12PLT	13.75	15.60	19.85
HC-1.25-3PLT	2.50	4.35	8.60	HC-1.25-13PLT	15.00	16.85	21.10
HC-1.25-4PLT	3.75	5.60	9.80	HC-1.25-14PLT	16.25	18.10	22.35
HC-1.25-5PLT	5.00	6.85	11.10	HC-1.25-15PLT	17.50	19.35	23.60
HC-1.25-6PLT	6.25	8.10	12.30	HC-1.25-16PLT	18.75	20.60	24.85
HC-1.25-7PLT	7.50	9.35	13.60	HC-1.25-17PLT	20.00	21.85	26.10
HC-1.25-8PLT	8.75	10.60	14.90	HC-1.25-18PLT	21.25	23.10	27.35
HC-1.25-9PLT	10.00	11.85	16.10	HC-1.25-19PLT	22.50	24.35	28.60
HC-1.25-10PLT	11.25	13.10	17.30	HC-1.25-20PLT	23.75	25.60	29.85
HC-1.25-11PLT	12.50	14.35	18.60				

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	1.25	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	1.25	2	黄铜	锡	
③	插针	1.25	2~20	黄铜	锡	
④	盖板	1.25	1	LCPE130i	本色	

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
  - 1.2 额定电压: 125V
  - 1.3 耐电压: 500V ACminute
  - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
  - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

型号: 1.25立贴连接器

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影	重量	g	编制/日期	周少华 2019.06.06		
							X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2019.06.06
							X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页 第1页	批准/日期	田泽民 2019.06.06	
							X.XXX ±0.10	<b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b>					
							Angle ±3.0°						