








版次	变更摘要	日期
1	增加料号说明	2015/1/28

序号	品名	材质
①	0.3掀盖胶芯 (H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.3掀盖端子 (H1.0)	铜合金/表面镀金
③	0.3掀盖后盖 (H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.3掀盖焊片 (H1.0)	铜合金/表面镀锡



SECTION A-A
SCALE 2:1




CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
13	3.60	4.24	5.40	3.00
15	4.20	4.84	6.00	3.60
17	4.80	5.44	6.60	4.20
19	5.40	6.04	7.20	4.80
21	6.00	6.64	7.80	5.40
23	6.60	7.24	8.40	6.00
25	7.20	7.84	9.00	6.60
27	7.80	8.44	9.60	7.20
29	8.40	9.04	10.20	7.80
31	9.00	9.64	10.80	8.40
33	9.60	10.24	11.40	9.00
35	10.20	10.84	12.00	9.60
37	10.80	11.44	12.60	10.20
39	11.40	12.04	13.20	10.80
41	12.00	12.64	13.80	11.40
43	12.60	13.24	14.40	12.00
45	13.20	13.84	15.00	12.60
47	13.80	14.44	15.60	13.20
49	14.40	15.04	16.20	13.80
51	15.00	15.64	16.80	14.40
53	15.60	16.24	17.40	15.00
55	16.20	16.84	18.00	15.60
57	16.80	17.44	18.60	16.20
59	17.40	18.04	19.20	16.80
61	18.00	18.64	19.80	17.40
63	18.60	19.24	20.40	18.00
65	19.20	19.84	21.00	18.60
67	19.80	20.44	21.60	19.20
69	20.40	21.04	22.20	19.80
71	21.00	21.64	22.80	20.40

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -55° C~85° C.
3. 接触电阻: ≤40mΩ(DC20mV最大电压/10mA最大电流).
4. 额定电压: 30V AC.
5. 额定电流: 0.2A DC.
6. 绝缘电阻: ≥500C500V).
7. 产品料号:

适用扁平线(Applicable Flat Cable)



适用线路板(PCB LAYOUT)



般公差(TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±°

深圳市华灿天禄电子有限公司

品名(TITLE) 0.3 Pitch掀盖卧式下接(H=1.0)	制图(DR) Anlan
料号(DWG.NO) HC-FPC-03-10-NRLTAG	校对(CHKD) 王涛
比例(SCALE) 1:1	审核(APPD) 黄志明
单位(UNITS) mm	张数(SHEET) 1 OF 1
尺寸(SIZE) A4	版本(REV) A