

# MHR0414SA507K70

目前生产

RoHS

REACH

## 包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	散装袋	500

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# MHR0414SA507K70

## 规格

额定功率	1W
形状	引线
最大工作电压	6kVdc
电阻值	500.0MΩ
电阻值偏差	±10%
Single Use/Mold Use	Single use
长度	15.1mm
高度 H	6.5mm
引线间距 P	12.70mm

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。