





1	2	3	4	5	6	7	8
REVISION		DESCRIPTION		DATE		DRAFTER	
A0		FIRST RELEASE		18.10.19		Mark	



8	2YP013	L95.00*W13.50*T0.6, 白色高频板, 铜箔镀镍.	1	---
7	2YC006	铜片, L8.20*W4.00*H4.20*T0.5 黄铜	1	---
6	2TC064BK0-025	热缩管, 双壁含胶型, ϕ6.40*L25.0, 黑色	1	---
5	2SBKG2621	外壳, L115.3*W18.0mm, ABS, 黑色, 无柱子有丝印	1	---
4	2SBKG2611	外壳, L115.3*W18.0mm, ABS, 黑色, 有柱子有丝印	1	---
3	2LC15PS022-5	SMA 母针OD1.8*L7.8mm	1	---
2	2LC15PS022-8	SMA公头, 塑胶外壳, 黑色	1	---
1	2C5A14111BK1	微细同轴电缆SFX-141, 裁线60mm	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

- 技术要求:
- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω; 双频天线
 - 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
 - 4 包装规范: 1PCS/袋, 100/包。
 - 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

GENERAL TOLERANCE:
 LINEAR:
 X ±0.20
 X.X ±0.15
 X.XX ±0.05
 X.XXX ±0.01
 ANGLE:
 X° ±4.00°
 X.X° ±3.00°
 X.XX° ±2.00°
 X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线组件
 ENG/DATE: Mark/18.10.19
 直连式外置天线, G26黑色有丝印, PCB结构,
 141黑色+SMA公头母针, 外露长度47mm

CHE/DATE: P/N: HJ-2.4G5G-PCB-SMA-RG141-L47mm

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
 *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE