


DHR4E4C102K2FB



外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	50

质量 (标准值)	
1个	6.0g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DHR4E4C102K2FB

规格


L尺寸或外径尺寸D	18.0mm max.
T尺寸	8.2mm max.
引线间距F	12.7±2.0mm
引线直径d	0.8±0.05mm
涂料滴落e	4.0mm max.
静电容量	1000pF ±10%
额定电压	15kVdc
温度特性	ZM(JIS)
温度特性的温度范围	25°C to 85°C
工作温度范围	-25°C to 100°C
温度特性	-4700±1000ppm/°C

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DHR4E4C102K2FB

特性数据



静电容量-温度特性



静电容量-DC偏压特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。