

GCM1885C1H222FA16#

“#” 处为包装规格代号。





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCM1885C1H222FA16J

GCM1885C1H222FA16D

外观 & 形状



参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|---------|--------|
| J | 330mm纸带 | 10000 |
| D | 180mm纸带 | 4000 |

| 质量 (标准值) | |
|----------|-------|
| 1个 | 6.3mg |
| φ180mm卷装 | 144g |

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM1885C1H222FA16#

“#” 处为包装规格代号。

规格

| | |
|---------------|----------------|
| 长度 | 1.6±0.1mm |
| 宽度 | 0.8±0.1mm |
| 厚度 | 0.8±0.1mm |
| 静电容量 | 2200pF ±1% |
| 外部电极间距离g | 0.5mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.2 to 0.5mm |
| 工作温度范围 | -55°C to 125°C |
| 额定电压 | 50Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0603 (1608M) |
| 温度特性 | 0±30ppm/°C |
| 温度特性 (标准规格) | C0G(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | 25°C to 125°C |

在2 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。