

LQP03TQ12NH02#

“#” 处为包装规格代号。

Size Code 0603 (0201) in mm (in inch), High Q




< 品名 (附包装代号) 一览 >

LQP03TQ12NH02D

LQP03TQ12NH02B

LQP03TQ12NH02J

外观&形状



参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|---------|--------|
| D | 180mm纸带 | 15000 |
| B | 散装袋 | 500 |
| J | 330mm纸带 | 50000 |

| 质量 (标准值) | |
|----------|-------|
| 1个 | 0.2mg |

在 1 / 3 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LQP03TQ12NH02#

“#” 处为包装规格代号。

规格

| | |
|---------------------|----------------|
| L尺寸 | 0.6±0.03mm |
| W尺寸 | 0.3±0.03mm |
| T尺寸 | 0.3±0.02mm |
| 尺寸代码 inch (mm) | 0201 (0603) |
| 电感值 | 12nH±3% |
| 电感值测定频率 | 500MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 250mA |
| 直流电阻(最大) | 0.69Ω |
| Q 以上 | 17 |
| Q 测定频率 | 500MHz |
| 自身谐振频率 (以上) | 3700MHz |
| 工作温度范围 | -55°C to 125°C |
| 系列名 | LQP03TQ_02 |

在2 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


LQP03TQ12NH02#

“#” 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 (L)




■ LQP03TQ12NH02 L

频率特性 (Q)



■ LQP03TQ12NH02 Q

频率特性 (Z)



■ LQP03TQ12NH02 |Z|

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。