



备注：
拧螺母，配垫圈。

Nut Torque:5~14Nm
 Protection Grade:IP67,IK08
 Shell:Brass, Ni Plating
 Lamp Type:LED
 Forward current:20mA Max
 Lamp Life:50000H
 Beads Color:Red And Green
 Lamp voltage:3V DC
 Operating Temperature:-20°C~80°C
 Relative Air Humidity:45%~85%
 Safety Approval:



CUT-OUT



公差 TOLERANCES .X±0.5 .XX±0.3 角度 ANGLE ±1° 单位 DIMENSION UNIT mm.

版本 VER	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECON NO.	版本 VERSION	核准 APPROVED BY	比例尺 SCALE	核对 CHECKED BY	日期 DATE	绘图 DRAWN BY	品名 TITLE	图号 DRAWING NO
				A0		1:1		2022.03.10	孙成	PBM-12111-FS-RG1-S3-B8S-0004	1030086