







技术要求

1. 额定负荷: DC 5V 0.05~10mA
2. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度:  $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度:  $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻:  $\leq 1\Omega$
8. 接触行程:  $0.5 \pm 0.2$
9. 动作力:  $\leq 0.3N (31gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。



安装尺寸图

注: 图中\*标记为重点检验项。

|    |              |     |    |     |      |      |    |
|----|--------------|-----|----|-----|------|------|----|
| G  | UK-D0419-5.1 | 接触脚 | 2  | 黄铜  |      | 镀银   |    |
| F  | UK-D0419-4.1 | 底座  | 1  | PA  |      | 黑色   |    |
| E  | UK-D0419.3.1 | 弹簧  | 1  | 磷铜丝 |      | 镀银   |    |
| D  | UK-D0419.2.1 | 手柄  | 1  | PA  |      | 黑色   |    |
| C  | UK-D0419.1.2 | 盖子  | 1  | 不锈钢 |      |      |    |
| 序号 | 代号           | 名称  | 数量 | 材料  | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

|                 |        |      |       |         |        |        |          |                         |            |          |      |    |             |    |
|-----------------|--------|------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------------------|------------|----------|------|----|-------------|----|
| 公差等级            | 尺寸分段   |      |       |         | design | date   | name     | UK-D0419Y               |            |          |      |    |             |    |
|                 | 0.5~3  | >3~6 | >6~30 | >30~120 |        |        |          |                         | Review     | date     |      |    |             |    |
|                 | m(中等级) | ±0.1 | ±0.1  | ±0.2    |        |        |          |                         | ±0.3       | Approved | date |    |             |    |
| Drawing number: |        |      |       | modify  |        | Review | Approved | Tolerance not specified | Proportion | 1:1      | unit | mm | gape number | A4 |