


技术要求

1. 额定负荷: DC 5V 0.1~5mA
2. 绝缘电阻: $\geq 100\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}\text{C} \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 1\Omega$
8. 接触行程: 0.5 ± 0.2
9. 动作力: $\leq 0.3\text{N}$ (31gf)
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。



注: 图中*标记为重点检验项。

5	UK-D0438. 2A	接触脚	2	黄铜		镀银
4	UK-D0438-1	底座	1	PA		
3	UK-D0438. 1-1A	弹簧	1	磷铜丝		镀银
2	UK-D0419. 1-1-2A	盖板	1	不锈钢		
1	UK-D0419. 1-1-1A	手柄	1	PA		
序号	代号	名称	数量	材料	或按设计重量	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

公差等级	尺寸分段				design	date	name	UK-D0438
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120				
m(中等级)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	Approved	date	name	规格: 6.4*3.5
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number