



技术要求

1. 额定负荷: DC 5V 0.1~1mA
2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 500m\Omega$
8. 接触行程: 0.6 ± 0.2
9. 动作力: $\leq 0.3N (31gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

注: 图中*标记为重点检验项。

E	UK-D0451.2A	盖 子	1	PA			
D	UK-D0451-1	手 柄	1	POM			
C	UK-D0451-1A	接 触 片	1	磷铜			镀银
B	UK-D0451.1-2A	底 座	1	PA			
A	UK-D0451.1-1A	接 触 脚	2	黄铜			镀银
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总计重量	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

公差等级	尺 寸 分 段				design	date	name	UK-D0451		
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120					Review	date
	m(中等级)	± 0.1	± 0.1	± 0.2					± 0.3	Approved
Drawing number:				name		规格: 10*4.1				
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4	