


RoHS&REACH

ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A-1	修改外形及尺寸	2020.11.14
A-2	更新图面细节	2021.11.20




材料Material:


- 外壳材质: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
- 触点材料: 圆针直径0.46mm磷青铜; 镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel

电气Electrical

- 额定电压: 交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
- 额定电流: 1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
- 接触电阻: 最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
- 绝缘电阻: 直流500V下, 绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
- 绝缘耐压: 交流60Hz 1000V下, 1分钟
Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
- 耐久: 插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
- 工作温度: -40°C ~ +85°C
Operation Temperature: -40°C ~ +85°C



PCB LAYOUT



5201 - X X X X X X

Positions	Contacts	Panel	Plastic	Color	Gold Plating
4	2 or 4	0-w/0 Panel 1-w/Panel	1-PBT 2-PA66 3-PA46	1-Black 2-Gray 3-Other	1-G/Fu" 2-3u" 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u"

未注公差			设计	X.C.S	比例	1:1
尺寸标注	公差					
.X.	长度	角度	批准	角法	单位	mm
.X	±0.25	±2.0°			图幅	A4
.XX	±0.20	±1.5°			版本	A-2
.XXX	±0.15	±1.0°			图数	第1页 共1页
	±0.10	±0.5°			产品型号	5201 4P4C 无边
					产品编号	5201-440XXX

恒连电子科技有限公司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
<http://www.chinarj45.com>

产品型号: 5201 4P4C 无边
产品编号: 5201-440XXX
图纸编号: HL2152A4401