



1253AY-150M#

“#” 处为包装规格代号。



< 品名 (附包装代号) 一览 >
1253AY-150M=P3

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
=P3	330mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	0.34g

备注事项

Rated current (I_{sat}) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.

Rated current (I_{temp}) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

1253AY-150M#

“#” 处为包装规格代号。



规格

L尺寸	6.0±0.3mm
W尺寸	6.0±0.3mm
T尺寸	2.8mm
尺寸代码 inch (mm)	2424 (6060)
电感值	15μH±20%
电感值测定频率	0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	1500mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	2000mA
直流电阻(最大)	0.1128Ω
工作温度范围 (含自身温度上升)	-40°C to 85°C
磁屏蔽类型	Magnetic Resin
品牌	Murata
直流电阻中间值	0.094Ω±20%
系列名	DG6028C

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

1253AY-150M#


"#" 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




1253AY-150M L



1253AY-150M Q



1253AY-150M |Z|




1253AY-150M L-Current 20degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

1253AY-150M#

“#” 处为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。