

# GRT1555C1H220GA02#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产





< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >

GRT1555C1H220GA02D

GRT1555C1H220GA02W

GRT1555C1H220GA02J

## 外观 & 形状



## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	180mm纸带	10000
W	180mm纸带 (W8P1)	20000
J	330mm纸带	50000

质量 (标准值)

1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g

## 备注事项

Derating1

在1 / 2页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRT1555C1H220GA02#

“#” 处为包装规格代号。

## 规格

长度	1.0±0.05mm
宽度	0.5±0.05mm
厚度	0.5±0.05mm
静电容量	22pF ±2%
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
温度特性	0±30ppm/°C
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25°C to 125°C

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。