



RoHS&REACH

REV.	DESCRIPTION	DATE
A-0	NEW	2022.2.14




NOTES:

MATERIAL:

- 1. HOUSING MATERIAL : ABS(UL 94V-0), GRAY;
- 2. CONTACT MATERIAL : ROUND PINS-0.46mm DIAMETER PHOSPHOR BRONZE; GOLD PLATING OVER NICKEL
- 3. WIRES : UL 1061 26AWG

ELECTRICAL/PHYSICAL:

- 1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS
- 2. CURRENT RATING : 1.5 AMP
- 3. CONTACT RESISTANCE : 30 MILLIOHMS MAX2
- 4. INSULATION RESISTANCE : 500 MEGOHMS MIN @500V DC
- 5. DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE : 1000V AC RMS 60Hz. 1MIN
- 6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN
- 7. TEMPERATURE : -40°C~+85°C



616M - X X X X X L: Wire Length

Positions	Contacts	Wire Style	Color	Gold Plating
4	2 or 4	1-24 AWG 2-26 AWG 3-28 AWG	1-Black 2-Gray 3-Other	1-G/Fu" 2-3u" 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u"

线序	颜色	长度	剥头
4	黑	110mm	3mm
3	红	110mm	3mm
2	绿	110mm	3mm
1	黄	110mm	3mm

4	反端	4	黄铜	
3	金线	4	磷铜 Fu"	
2	电子线	4	UL 1061 26AWG	绞后上锡
1	塑壳	1	ABS	灰色
序号	物料名称	数量	材质	备注

设计	xcs	比例	1:1
审核		单位	mm
批准		图幅	A4
角法		版本	A-0

**恒连电子科技有限公司**  
 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  
<http://www.chinarj45.com>

产品型号: 616M 灰色4P4C L110 黄绿红黑 FU  
 产品编号: \_\_\_\_\_ 图纸编号: \_\_\_\_\_