



主要信息

产品系列	Prodis Acti 9 Librio Clario
产品类型	分/合 指示接点
产品短名	OF
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1.5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
控制回路电压	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
宽度 (9mm的倍数)	1

补充信息

适用范围	Acti9 DPN Vigi Acti9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线:
高度	85.3 Mm
宽度	9 Mm
深度	73.5 Mm
产品净重	30 G
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 1.5 mm ² - 软线 螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 0.5...2.5 mm ² - 单股硬线 螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 1.5 mm ² - 带线箍的软线

剥线长度	9 Mm
紧固扭矩	1 N.M

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
产品认证	ASEFA KEMA LCIE ASTA
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60947-5-1
污染等级	3 符合 EN/IEC 60947-5-1
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	37.0 G
包装1高度	8.0 Cm
包装1宽度	2.0 Cm
包装1长度	9.4 Cm
包装2的单位类别	S03
包装2的数量	108
包装2重量	5.088 Kg
包装2高度	30.0 Cm
包装2宽度	30.0 Cm
包装2长度	40.0 Cm
包装3的单位类别	BB1
包装3的数量	12
包装3重量	512.0 G
包装3高度	8.7 Cm
包装3宽度	10.0 Cm
包装3长度	26.5 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **Commercialised**