



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	选择开关
产品短名	XB2B

补充信息

边框材料	Zamak
安装直径	22 Mm
每件单独销售数量	1
CAD 总宽度	30 Mm
CAD 总高度	40 Mm
CAD 总深度	70 Mm
产品净重	0.085 Kg
保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 60536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529 IP66
符合标准	GB 14048.5 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 IEC 60947-1
产品认证	CCC CE
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	黑色 短柄
操作位置	任何位置
操作头位置信息	2位
触点类型	1 NO
触点动作	慢断
机械寿命	1000000 次
抗振动	15 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	200 gn 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
型号	XB2
设备安装	固定孔 - 直径: 22 mm
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...6 mm

固定模式	固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 推荐扭矩: 1.2 N.m
接线能力	螺栓紧固, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 带箍线端子 螺栓紧固, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 不带箍线端子 螺栓紧固, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8...1.2 N.M
螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
触点材料	银合金(银/镍)
约定发热电流 [Ith]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	600 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 EN/IEC 60947-1
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1
电气寿命	1000000 次, AC-15, 3 A 在...上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 1000000 次, DC-13, 0.27 A 在...上 250 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1
电气可靠性	$\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ 在...上 5 V 和 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ 在...上 17 V 和 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4
信号类型	恒定

环境

短路保护	10 A gL 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60269-1
------	----------------------------------

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	0.09 Kg
包装1高度	3.2 Cm
包装1宽度	4.2 Cm
包装1长度	8 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**