



1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S.W.R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: - 55 ° C ~ +125° C

7	铜管	黄铜 镀镍	1				
6	PIN针	黄铜 镀金	1				
5	本体	黄铜 镀金	1				
4	绝缘体	PTFE 白色	1				
3	红色防水圈	硅胶 红色	1				
2	六角本体	黄铜 镀金	1				
1	C型卡环	不锈钢	1				
部件序号	部件品名	材料	用量	版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者
1							Description. 內容

 <b>Tolerance</b> 未標注公差: .X ±0.2 .XX ±0.10 .XXX ±0.05 未標注角度公差: ±1°	<b>深圳市环协科技有限公司</b> <b>ShenZhenHuanXieTechnologyco.ltd</b>	
	<b>C/U NO.</b> 客戶編號 <b>Material.</b> 材質 <b>Finish.</b> 處理 <b>Scale.</b> 比例 <b>REV.</b> 版本/次 <b>Unite.</b> 單位:	Part Name. 品名/規格 C/U Part No. 客戶料號 PartNo. 料號 Draw . 繪圖 22.08.10
SMA PLUG S/T FOR RG316 HX-SMA-C-9051 据芬		<b>Check.</b> 校對 <b>App.</b> 核准