



1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S. W. R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Salt spray test: 48H

5	绝缘体	PTFE 白色	1					
4	四角本体	黄铜 镀金	1					
3	绝缘体	PTFE 白色	1					
2	中心PIN	黄铜 镀金	1					
1	螺牙本体	黄铜 镀金	1					
部件序号	部件品名	材料	用量	版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

		深圳市环协科技有限公司 ShenZhenHuanXieTechnologyco.ltd	
		Part Name. 品名/规格	SMA JCAK R/A FOR PCB
Tolerance 未標注公差:		C/U Part No. 客戶料號	
.X ±0.2	Material. 材質	PartNo. 料號	HX-SMA-P-8808
.XX ±0.10	Finish. 處理	Draw . 繪圖	Check. 校對
.XXX ±0.05	Scale. 比例	1:1	App. 核准
未標注角度公差: ±1°	REV. 版本/次	A/0	瑯芬
	Unit. 單位:	mm	22.08.10