



### 主要信息

产品系列	Easy Harmony XA2
产品类型	指示灯
产品短名	XA2
安装直径	22 Mm
信号单元头部形状	圆形
操作头或镜片颜色	绿色 + 红色
灯源	LED灯泡
灯座	内置BA 9s底座
额定电源电压 [Us]	220...230 V 交流 50/60 Hz
设备简介	产品 ( 非零部件 )

### 补充信息

高度	29 Mm
宽度	29 Mm
深度	56 Mm
ISO n°1端子	(X0-X1-X2)PL
产品净重	0.02 Kg
设备安装	固定孔 22.3 +0.4/0 符合 EN/IEC 60947-5-1
安装孔距	>= 30 x 40 mm (安装面板) 金属 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (安装面板) 塑料 - 厚度: 2...6 mm
固定模式	头部下方的紧固螺母 推荐扭矩: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
标识	CCC CE
接线能力	螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓紧固, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 不带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1
紧固扭矩	0.8...1 N.M 符合 EN 60947-1
螺丝头形状	交叉 兼容 No 2 十字螺丝 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
额定绝缘电压 [Ui]	400 V ( 污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 EN/IEC 60947-1
信号类型	恒定
电源电压范围	0.8...1.2 V 交流
电流消耗	<= 20 mA
使用寿命	40000 小时 在25°C、额定电压时
型号	XA2E

## 环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529 (前面板)
IK 保护等级	IK05 符合 IEC 50102
符合标准	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
产品认证	CE CCC
抗振动	5 gn (f= 12...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27


## 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	20.0 G
包装1高度	5.8 Cm
包装1宽度	6.4 Cm
包装1长度	15.8 Cm
包装2的单位类别	S02
包装2的数量	80
包装2重量	1.915 Kg
包装2高度	15.0 Cm
包装2宽度	30.0 Cm
包装2长度	40.0 Cm

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Dimensions




e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

---

Mounting

---

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.  
(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.  
(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

---

## Wiring Diagram

---



- (1) Green
- (1) Red

Product Life Status : <b>Commercialised</b>
---