



### 主要信息

产品系列	Easy Harmony XA2
产品类型	指示灯
产品短名	XA2
安装直径	22 Mm
信号单元头部形状	圆形
操作头或镜片颜色	白色
灯源	LED灯泡
灯座	内置BA 9s底座
额定电源电压 [Us]	380...400 V 交流 50/60 Hz

### 补充信息

高度	29 Mm
宽度	29 Mm
深度	53 Mm
ISO n°1端子	(X1-X2)PL
产品净重	0.02 Kg
设备安装	固定孔 22.3 +0.4/0 符合 EN/IEC 60947-5-1
安装孔距	>= 30 x 40 mm (安装面板) 金属 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (安装面板) 塑料 - 厚度: 2...6 mm
固定模式	头部下方的紧固螺母 推荐扭矩: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
标识	CE CCC
接线能力	螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓紧固, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 不带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1
螺丝头形状	交叉 兼容 No 2 十字螺丝 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
额定绝缘电压 [Ui]	400 V ( 污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 EN/IEC 60947-1
信号类型	恒定
电源电压范围	0.8...1.2 V 交流
电流消耗	<= 20 mA
使用寿命	40000 小时 在25°C、额定电压时
型号	XA2E

## 环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529 (前面板)
IK 保护等级	IK05 符合 IEC 50102
符合标准	GB 14048.1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1
产品认证	CE CCC
抗振动	5 gn (f= 12...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

## 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	21.6 G
包装1高度	2.9 Cm
包装1宽度	2.9 Cm
包装1长度	5.3 Cm
包装2的单位类别	BB1
包装2的数量	10
包装2重量	0.3 Kg
包装2高度	5.8 Cm
包装2宽度	6.4 Cm
包装2长度	15.8 Cm
包装3的单位类别	S02
包装3的数量	160
包装3重量	5.8 Kg
包装3高度	15.0 Cm
包装3宽度	30.0 Cm
包装3长度	40.0 Cm


## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Dimensions




e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

---

## Mounting

---

### Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.  
(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.  
(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

---

## Wiring Diagram

---



(1) LED

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------