



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金10~15μMIN
 2. 外壳: 镀镍80μMIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260°C±5°C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55°C~+85°C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBUS1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBUS2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type: 立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Welding 3		1	Type: 立插 SMT IePIN Welding C7025 103黑色 半成品
2.1	Welding 1		1	Type: 立插 SMT IePIN Welding A C7025 103黑色
2.2	Welding 2		1	Type: 立插 SMT IePIN Welding B C7025 103黑色

产品图

公差一览表

公差	公差	公差	公差
X. ±0.20	X. ±5°	X. ±0.15	X. ±2°
XX ±0.06	XX ±1°	XXX ±0.03	XXX ±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位	MM	制图	FJ	制料号	918-648K2027F30103
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE-03_1母座10.5直立无弹四脚有柱双排SMT/ICP黑胶16PIN/4CJ
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	方法	
		版本		版本	AO

