



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 125V AC/DC
- Current rating: 1A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1146-XX
- Poles: 2-16
- Material: PA66+30%GF UL94V-0 本色
- Q'TY: 1,000 pcs/Tape&reel
- COLOR: WHITE

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-1146-02	1.25	4.25	2.95
3	CS-1146-03	2.50	5.50	4.20
4	CS-1146-04	3.75	6.75	5.45
5	CS-1146-05	5.00	8.00	6.70
6	CS-1146-06	6.25	9.25	7.95
7	CS-1146-07	7.50	10.50	9.20
8	CS-1146-08	8.75	11.75	10.45
9	CS-1146-09	10.00	13.00	11.70
10	CS-1146-10	11.25	14.25	12.95
11	CS-1146-11	12.50	15.50	14.20
12	CS-1146-12	13.75	16.75	15.45
13	CS-1146-13	15.00	18.00	16.70
14	CS-1146-14	16.25	19.25	17.95
15	CS-1146-15	17.50	20.50	19.20
16	CS-1146-16	18.75	21.75	20.45

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由巧盛企業有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

类别	WAFER	品名	CS-1146-XX	X.	±0.50	材料		单位	mm
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量	
工程图号	CST-1146	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ENTERPRISE LTD.			
制定日期	2017-11-30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10				

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期