



PCB LAYOUT

NOTE:
 MATERIAL
 HOUSING: PBT BK UL94V-0,
 CONTACT: COPPER NEEDLES (C2680),
 CONTACT PLATING: GOLD,
 ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3AMP,
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC,
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX,
 INSULATION RESISTANCE:1000MΩMIN,
 ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C,
 PACKING: BLISTER BOX (吸塑盒)

DIMENSION TABLE:

| PIN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 10 | 31.90 | 21.68 | 10.16 | 18.32 |
| 14 | 36.98 | 26.76 | 15.24 | 23.40 |
| 16 | 39.52 | 29.30 | 17.78 | 26.23 |
| 20 | 44.60 | 34.38 | 22.85 | 31.32 |
| 26 | 52.22 | 42.00 | 30.46 | 38.94 |
| 30 | 57.30 | 47.08 | 35.56 | 44.02 |
| 34 | 62.38 | 52.16 | 40.64 | 49.10 |
| 40 | 70.00 | 59.78 | 48.26 | 56.72 |
| 50 | 82.70 | 72.48 | 60.96 | 69.42 |
| 60 | 95.40 | 85.18 | 73.66 | 82.12 |
| 64 | 100.48 | 90.26 | 78.74 | 87.20 |

ROHS2.0

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|------------------------|--------|---|----|-----|--------------|
| 类别 | 针座 | 料号 | CS-1200WS-20 (L16mm短耳) | | 客户料号 | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 |
| 版本 | A/0 | 设计 | 李文畅 | X.X | 颜色 | 比例 | 1:1 | 修改内容 |
| 制定部门 | 工程部 | 绘制 | 李文畅 | X.XX | 画法 | 数量 | | 修改日期 |
| 工程图号 | CST-1200WS | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD. | | | |
| 制定日期 | 2018/04/19 | 核准 | 周中湖 | X.XXXX | | | | |

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。