



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder Phosphoric bronze Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
CS-1133V-02	2.00	8.00
CS-1133V-03	4.00	10.00
CS-1133V-04	6.00	12.00
CS-1133V-05	8.00	14.00
CS-1133V-06	10.00	16.00
CS-1133V-07	12.00	18.00
CS-1133V-08	14.00	20.00
CS-1133V-09	16.00	22.00
CS-1133V-10	18.00	24.00
CS-1133V-11	20.00	26.00
CS-1133V-12	22.00	28.00
CS-1133V-20	38.00	44.00

PCB LAYOUT

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1133V-XX	X.	±0.50	材料
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40	颜色
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30	画法
工程图号	CS-1133	审核	CHENIMNGBING	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10	

单位	mm	SHEET 1 OF 1	
比例	1:1	修改内容	修改日期
数量			